

Garant**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 5
GTIN	4045197923981
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 7 - 20 mm

Pro ruční závitek DIN 352: M12 – M33

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 9 - 26 mm

Celková délka: 700 mm

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	9 - 26 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	7 - 20 mm
Pro ruční závitek DIN 352	M12 – M33
Celková délka	700 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo