

**Garant****Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 6
GTIN	4045197923998
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

**Technický popis**

Celková délka	1000 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M16 – M42
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	9 - 24 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	11 - 32 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo