

Garant**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 3
GTIN	4045197923967
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 4,9 - 12 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M5 – M20

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 6,5 - 15 mm

Celková délka: 370 mm

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	6,5 - 15 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,9 - 12 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M20
Celková délka	370 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo