

**Garant****Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 7
GTIN	4045197924209
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

**Technický popis**

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	20 - 45 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M25 – M58
Celková délka	1258 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo