

Garant**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 1
GTIN	4045197923936
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 6,3 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M10

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Celková délka: 175 mm

Technický popis

Celková délka	175 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M10
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 6,3 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo