



Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou tvrdá, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675330 2/25
GTIN	4013288013552
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **tvrdý**, ideální pro měkká šroubení (např. šroubové spoje ve dřevě, plastu atd.).

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Velikost křížové drážky	2
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	851/1 TH PH
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Bitový nástroj

