



## Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 2-13mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657900 2-13   |
| GTIN           | 4018754034192 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

$L$  = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

**Technický popis**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Výška v                | 11 mm                 |
| Rozměr klíče           | 13 mm                 |
| Šířka b                | 22,5 mm               |
| Nástrčná stopka        | 14×18 mm              |
| Rozteč S               | 25 mm                 |
| Vyměnitelný nástroj    | Nástrčný nástroj      |
| Nástroj s funkcí ráčny | ne                    |
| Druh produktu          | Nástrčný klíč s očkem |