

**Bit plochý, 5/16 palce C 8, Šířka břitu: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675460 8
GTIN	4013288011275
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

**Použití:**

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

**Norma:**

DIN ISO 1173

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

**Technický popis**

Tloušťka břitu	1,2 mm
Celková délka	41 mm
Šířka břitu	8 mm
Bitová šestihranná stopka	C8
Označení výrobce	800/2 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj