

**Bit pro šrouby Torx Plus[®], 1/4 palce C 6,3, Profil Torx Plus[®]: 30IP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675390 30IP
GTIN	4013288031624
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro všechny šrouby vysoce zatížitelného systému Torx Plus[®]. Šrouby Torx Plus[®] se používají mimo jiné často u šroubových spojů břitových destiček nebo hnacích jednotek.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Profil Torx Plus [®]	30IP
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	867/1 IP TORX PLUS [®]
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS [®]
Druh produktu	Bitový nástroj

