

**Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: GBH18VEC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

- **Dlouhá doba provozu (> 190 děr 6 × 40 mm do betonu) na jedno nabití akumulátoru (5,0 Ah) díky efektivnímu EC motoru Bosch.**
- **Nízká hmotnost (jen 2,7 kg) a kompaktní konstrukce pro komfortnější práci.**
- **Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální odvod tepla a prodlužují tak životnost až o 100 % (ve srov. s akumulátory Li-Ion bez CoolPack).**

**Rozsah dodávky:**

3 × akumulátor Li-Ion 18 V/ 5,0 Ah, nabíječka GAL 1880CV, L-BOXX, USB adaptér.

**Technický popis**

Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Rázová energie	1,7 J
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Označení výrobce	GBH 18VEC
Kapacita akumulátoru	5 Ah

Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	3
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtací kladivo