

**Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, celková délka: 180 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	706000 180
GTIN	4045197439536
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) s upínací pojistkou proti úrazům následkem zhmoždění.

Možnost jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka. Vroubkované ozubené úchopné čelisti, samosvorné. Povrch černě fosfátovaný, čelisti leštěné. Ergonomicky tvarovaná ramena s protiskluzovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Rozsah upnutí pro 6-hran: 28 mm

Rozsah upnutí pro trubky: 1 palec

Počet zářezů jemné nastavení: 10

Technický popis

Počet zářezů jemné nastavení	10
Celková délka	180 mm
Rozsah upnutí pro trubky	1 palec
Rozsah upnutí pro 6-hran	28 mm
Rukojeť	protiskluzový plastový potah
Povrch	manganově fosfátované, čelisti leštěné
Norma	DIN ISO 8976

Provedení čelistí	vroubkované ozubené čelisti
Rukojeť	protiskluzový plastový potah
Materiál	chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná
nejiskřící	ne
Možnost jemného nastavení v zářezech	ano
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano