



## Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 ušlechtilá ocel „Stainless“, Velikost křížové drážky / celková délka: 1/25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675490 1/25
GTIN	4013288110985
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou pro omezení zátěžových špiček při šroubování. Ušlechtilá nerezová ocel, houževnatá díky vakuovému kalení ledem.

#### Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Ušlechtilá ocel nerez.

### Technický popis

Velikost křížové drážky	1
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	3851/1 TS PH
Norma	DIN ISO 1173
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj