

**Bit plochý, 5/16 palce C 8, Šířka břitu: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675460 14
GTIN	4013288011312
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN 3126 C 8 (5/16 Zoll)

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Tloušťka břitu: 2,5 mm

Celková délka: 41 mm

Technický popis

Tloušťka břitu	2,5 mm
Celková délka	41 mm
Šířka břitu	14 mm
Bitová šestihranná stopka	C8
Označení výrobce	800/2 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

