



## Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou tvrdá, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 675380 2/25   |
| GTIN           | 4013288014757 |
| Třída artiklu  | 63H           |

### Popis

#### Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **tvrdý**, ideální pro měkká šroubení (např. šroubové spoje ve dřevě, plastu atd.).

#### Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

### Technický popis

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Velikost křížové drážky   | 2                   |
| Celková délka             | 25 mm               |
| Bitová šestihranná stopka | C 6,3               |
| Označení výrobce          | 855/1 TH PZ         |
| Norma                     | DIN ISO 1173        |
| Unášecí profil            | Šroubováky Pozidriv |
| Druh produktu             | Bitový nástroj      |

