



## Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 ušlechtilá ocel „Stainless“, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 675492 2/25   |
| GTIN           | 4013288111029 |
| Třída artiklu  | 63H           |

### Popis

#### Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou pro omezení zátěžových špiček při šroubování. Ušlechtilá nerezová ocel, houževnatá díky vakuovému kalení ledem.

#### Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Ušlechtilá ocel nerez.

### Technický popis

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Velikost křížové drážky   | 2                     |
| Celková délka             | 25 mm                 |
| Bitová šestihranná stopka | C 6,3                 |
| Označení výrobce          | 3855/1 TS PZ          |
| Norma                     | DIN ISO 1173          |
| Materiál                  | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Unášecí profil            | Šroubováky Pozidriv   |

Druh produktu

Bitový nástroj