

**Siko kleště s nastavením zářezů, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	706500 250
GTIN	
Třída artiklu	76B

**Popis****Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení). Vroubkované ozubené čelisti, 5násobné přestavení stupňovitých zářezů, pochromováno.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

**Technický popis**

Celková délka	250 mm
Počet zářezů jemné nastavení	5
Rozsah upnutí pro 6hran	50 mm
Rukojeť	chromovaný
Povrch	chromované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ne
Možnost jemného nastavení v rastru	ne
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

