



Pojišťovací kleště na drát, Celková délka: 280mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	707910 280
GTIN	4018754094684
Třída artiklu	73A

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápusťkově kovaný. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené. Řezné čelisti dodatečně induktivně kalené. **Čelisti vpředu zešíkmené o 40°.**

Použití:

K zaplétání pojistných drátů (viz obrázek); posunutím lze pracovat s jakoukoliv délkou drátu. Pro drátu do cca 1,6 mm. Pro otáčení vpravo i vlevo, s automatickým zpětným pohybem.

Materiál:

Speciální ocel; černěná nebo lakovaná, hlava lesklá.

Technický popis

Celková délka	280 mm
Pro Ø drátu	<1,6 mm
Tvar čelistí	zešíkmené v úhlu 40°
Vlastnost čelistí	Řezné čelisti dodatečně induktivně zakaleny
Provedení čelistí	Vnitřní strana čelistí zdrsňená
Materiál	Speciální ocel
Povrch	černěná nebo lakovaná, hlava lesklá
Druh produktu	Okružovací kleště na štípání drátu

