

**Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675540 3/25
GTIN	4013288034502
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpužení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Velikost křížové drážky	3
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	855/1 BTZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Druh produktu	Bitový nástroj

