



## Čepel 8 mm s vnějším čtyřhranem, Vnější čtyřhran: 1/4palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659876 1/4
GTIN	7610733220526
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 / 659908 / 659911 (do katalogu 48) / 659912 / 659957 a 659958 **vel. 1600** a sady šroubováků se sklopnou rukojetí č. 667625 / 667645.

#### Upozornění:

Další čepele pod č. 659870 / 659872 a 659878 – 659884.

### Technický popis

Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Celková délka	80 mm
Užitná délka	64 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka šroubováku