



## Elektronický momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 50cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659010 50
GTIN	4571141275269
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový šroubovák s velkým a dobře čitelným displejem.

- **Zobrazení: režim Track (souběžný) a Peak (nejvyšší hodnoty).**
- **Kapacita paměti: až 1000 naměřených hodnot.**
- **Rozhraní: uložená data měření lze přenášet do počítače pomocí kabelu USB. Výběr ze 2 režimů měření:**
- **Režim šroubování (zadání požadovaného utahovacího momentu s mezní hodnotou pro výstrahu).**
- **Režim kontroly (zadání horních a dolních tolerančních hodnot). Příslušný výsledek měření se zobrazuje pomocí LED a bzučáků.**

**Jednotky měření:** cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

#### Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion baterie a kabelu pro přenos USB dat č. 655265.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Rozlišení	0,05 cNm
-----------	----------

Hmotnost	340 g
Maximální utahovací moment	50 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Rozsah utahovacích momentů	10 - 50 cNm
Feedback	se zobrazením
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Přepínatelné rozlišení	kgf·cm
Přepínatelné rozlišení	oz·in
Ukazatel	digitální
Celková délka L	230 mm
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozhraní	USB rozhraní
Bitový upínač	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Data lze protokolovat	ano
Měřicí technika	elektronické
Rozsah utahovacích momentů	0,1 - 0,5 Nm
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátorů	3,7 V
Počet obsažených akumulátorů	1

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Momentový šroubovák

### Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------

### Příslušenství

Datový kabel	655265
--------------	--------