



## Ráčnový očkový nástrčný nástroj, Typ rozměr klíče: 2-21 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Třída artiklu	630

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Hluboko zalomená přepínatelná **očková ráčna**. Úhel uchopení od 9°.

#### Výhoda:

Práce s ráchnou na extrémně špatně přístupných místech.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

## Technický popis

Rozměr klíče	21 mm
Délka l	81 mm
Šířka b	40 mm
Výška v	14,3 mm
Nástrčná stopka	14×18 mm
Rozteč S	36 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Nástroj s funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nástrčný nástroj očkové ráčny