

**Nástrčný nástavec s otevřeným očkem a ráčnou, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657920 10     |
| GTIN           | 4035894038781 |
| Třída artiklu  | 66F           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Patentovaný speciální nástroj pro sešroubování potrubí a jiných převlečných matic.

**Výhoda:**

**Funkce ráčny** nabízí **značnou úsporu času a usnadnění práce** oproti běžným nástrojům s otevřeným očkem.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Vhodné pro:**

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

**Upozornění:**

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

## Technický popis

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Šířka b             | 33 mm                         |
| Rozměr klíče        | 10 mm                         |
| Nástrčná stopka     | 9×12 mm                       |
| Výška v             | 11 mm                         |
| Rozteč S            | 17 mm                         |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj              |
| S funkcí ráčny      | ano                           |
| Druh produktu       | Nástrčný nástroj očkové ráčny |