



Elektronický momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 200cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659010 200
GTIN	4571141275283
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový šroubovák s velkým a dobře čitelným displejem.

- **Zobrazení: režim Track (souběžný) a Peak (nejvyšší hodnoty).**
- **Kapacita paměti: až 1000 naměřených hodnot.**
- **Rozhraní: uložená data měření lze přenášet do počítače pomocí kabelu USB. Výběr ze 2 režimů měření:**
- **Režim šroubování (zadání požadovaného utahovacího momentu s mezní hodnotou pro výstrahu).**
- **Režim kontroly (zadání horních a dolních tolerančních hodnot). Příslušný výsledek měření se zobrazuje pomocí LED a bzučáků.**

Jednotky měření: cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně Li-Ion baterie a kabelu pro přenos USB dat č. 655265.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	340 g
----------	-------

Maximální utahovací moment	200 cNm
Rozlišení	0,2 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Přepínatelné rozlišení	kgf·cm
Přepínatelné rozlišení	oz·in
Feedback	se zobrazením
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Ukazatel	digitální
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	230 mm
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozhraní	USB rozhraní
Bitový upínač	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Data lze protokolovat	ano
Měřicí technika	elektronické
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátorů	3,7 V
Počet obsažených akumulátorů	1

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------

Příslušenství

Datový kabel	655265
--------------	--------