



Čepel 8 mm s vnějším čtyřhranem, Vnější čtyřhran: 3/8palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659876 3/8
GTIN	7610733220533
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 / 659908 / 659911 (do katalogu 48) / 659912 / 659957 a 659958 **vel. 1600** a sady šroubováků se sklopnou rukojetí č. 667625 / 667645.

Upozornění:

Další čepele pod č. 659870 / 659872 a 659878 – 659884.

Technický popis

Celková délka	80 mm
Užitná délka	64 mm
Unášecí profil	4-hranný šroubovák
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka šroubováku