



Nástrčný nástavec s otevřeným očkem a ráčnou, Rozměr klíče: 11 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657920 11
GTIN	4035894038798
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Patentovaný speciální nástroj pro sešroubování potrubí a jiných převlečných matic. S dorazem pro hlavy šroubů; zabraňuje sklouznutí.

Výhoda:

Funkce ráčny nabízí **značnou úsporu času a usnadnění práce** oproti běžným nástrojům s otevřeným očkem.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Šířka b	33 mm
Výška v	11 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Rozměr klíče	11 mm
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nástrčný nástroj očkové ráčny