

**HOLEX®****Upínací kleště PLUS s pohyblivou dolní čelistí, celková délka: 250 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	708700 250
GTIN	4045197896018
Třída artiklu	76B

**Popis****Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Spodní čelist s pohyblivou svěrnou částí.

**Pomocí celého rozsahu upnutí lze upínat jak obrobky s rovnoběžnými stranami, tak i prizmatické tvary.** Kleště kompletně niklované.

**Použití:**

Vhodné k upínání plochých, profilových i kulatých materiálů, svěrný tlak do 10000 N.

**Materiál:**

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

**Náhradní díl:**

Náhradní pružina č. 708300 vel. 250.

Délka čelistí: 45 mm

Rozsah upnutí pro kulatý a 4-hranný materiál: 45 mm

**Technický popis**

Celková délka	250 mm
Délka čelistí	45 mm
Rozsah upnutí pro kulatý a 4-hranný materiál	45 mm

**Příslušenství**

Pružina Typ 250	708300 250
-----------------	------------

