




Nástrčný nástroj s držákem na bity, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657930 2
GTIN	4018754103928
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Použití:

Pro upínání bitů se 6hrannou stopkou dle DIN ISO 1173 C 8 (5/16 palce).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj

Šířka b: 16 mm

Výška v: 12,5 mm

Rozteč S: 25 mm

Nástrčná stopka: 14×18 mm

Technický popis

Nástrčná stopka	14×18 mm
Výška v	12,5 mm
Šířka b	16 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Upínání bitů	5/16 palec
Řada	736/40
Rozteč S	25 mm
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Nástroj s funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Nástrčný nástroj s držákem na bity