



## Nástrčný nástavec s otevřeným očkem a ráčnou, Rozměr klíče: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657920 12
GTIN	2050001012678
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Patentovaný speciální nástroj pro sešroubování potrubí a jiných převlečných matic. S dorazem pro hlavy šroubů; zabraňuje sklouznutí.

#### Výhoda:

**Funkce ráčny** nabízí **značnou úsporu času a usnadnění práce** oproti běžným nástrojům s otevřeným očkem.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

## Technický popis

Šířka b	33 mm
Rozměr klíče	12 mm
Výška v	11 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
S funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Nástrčný nástroj očkové ráčny