



## Čepel 8 mm 6hran, 6hran: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659878 4
GTIN	7610733220540
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

#### Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 (až katalog 53), 659908 (až katalog 53) a 659911 vel. 1600 (až katalog 48), a 659912 vel. 1600; č. 659957 vel. 1600; č. 659958 vel. 1600 a sada šroubováků č. 667625; 667645.

### Technický popis

6hran	4 mm
Užitná délka	124 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Celková délka	140 mm
Druh produktu	Vložka šroubováku