

**Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675520 3/25
GTIN	4013288034472
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpužení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

**Použití:**

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

**Technický popis**

Velikost křížové drážky	3
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	851/1 BTZ PH
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Bitový nástroj

