



Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů, Upínání bitů: 1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Ráčna přepínatelná na pravý/levý chod.

Použití:

Pro upínání bitů se 6hrannou stopkou dle DIN ISO 1173, C 6,3 a E 6,3 (1/4 palce).

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Technický popis

Upínání bitů	1/4 palec
Šířka b	22 mm
Výška v	13,6 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Trvalé zatížení	40 Nm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Počet břitů	22
Řada	725B
Rozteč S	17,5 mm
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Přepínatelná ráčna	ano
Nástroj s funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů