

**Elektronický momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 200cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659050 200
GTIN	4045197503879
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Velmi flexibilně použitelný momentový šroubovák s 2složkovou rukojetí, velkým displejem a spojovací stopkou k rychlé výměně pro bity. Při dosažení nastavené požadované hodnoty vydá momentový šroubovák viditelný, popř. slyšitelný signál. Spolu se zobrazením maximálních hodnot a souběžně běžícím displeje jsou k dispozici 2 pracovní režimy. Paměť až na 50 hodnot.

Jednotky měření: cNm, lbf·in, kgf·cm

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Rozlišení	0,1 cNm
Hmotnost	200 g
Maximální utahovací moment	200 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Počet obsažených baterií	1
Signalizace spuštění	optický

Signalizace spuštění	akustický
Přepínatelné rozlišení	cNm
Přepínatelné rozlišení	lbfm
Ukazatel	digitální
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	203 mm
Princip vypínání	Elektromechanické spuštění
Feedback	se zobrazením
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Bitový upínač	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Data lze protokolovat	ano
Měřicí technika	elektronické
Typ baterií	LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Příslušenství

Kryt přihrádky na baterie Typ 1

655346 1

081551 LR3

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

Coin Driver Délka čepele 45 mm

664310 45

Coin Driver krátký Délka čepele 45 mm

664311 45

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3