



## Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, s diamantovým povlakem, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpužení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

S diamantovou povrchovou úpravou profilu pro nízkou vyhazovací sílu, nízký otěr a zvýšenou životnost.

#### Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

### Technický popis

Velikost křížové drážky	2
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	855/1 BDC PZ
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv

Druh produktu

Bitový nástroj