



Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro Ø trnu: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309861 22
GTIN	4250122681588
Třída artiklu	30N

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Upozornění:

- Kompatibilní
- **S rozhraním HSK, PSC.**
 - **Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.**

Technický popis

Tloušťka hlavy	7 mm
Pro Ø trnu	22 mm
Ø hlavy	28 mm
Délka závitu	18 mm
Závit M	M10
Norma	DIN 6367

Druh produktu

Upínací šroub