



## Očkové otevřené nástrčné nástroje, Typ rozměr klíče: 1-16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657910 1-16
GTIN	4018754085163
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

## Technický popis

Nástrčná stopka	9×12 mm
Rozměr klíče	16 mm
Výška v	13 mm
Šířka b	30,5 mm
Řada	733/10
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
S funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč s očkem