

**Bit „HF“ pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675552 TX9
GTIN	4013288106803
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

S přídržnou funkcí.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Celková délka: 25 mm

Technický popis

Celková délka	25 mm
Profil Torx®	TX9
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	867/1 Z TORX® HF
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

