



LED pracovní svítilna, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081415 2
GTIN	4260131238086
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, **pružným krkem** a **silnou magnetickou nohou**. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K. Bodové světlo pro cílené osvětlení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

Upozornění:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.

Technický popis

Hmotnost	760 g
Zdroj energie	Síťový provoz

Ochranná třída IP	IP 65
Osvětlovací těleso	LED
Způsob upevnění	magnetická noha
Světelný tok	200 lm
Ø magnetické nohy	66 mm
Světelný výkon	2 W
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	5500 K
Zóna ATEX	žádná
Celková výška	600 mm
Barva světla	studená bílá
Ø světelné hlavy	28 mm
Druh produktu	Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

Příslušenství

Stolní svorka Montážní deska Ø nahoře 95 mm	081418 95
Magnetický držák Montážní deska Ø nahoře 95 mm	081419 95