



Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 675540 2/25 |
| GTIN | 4013288191656 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpužení zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Velikost křížové drážky | 2 |
| Celková délka | 25 mm |
| Bitová šestihranná stopka | C 6,3 |
| Označení výrobce | 855/1 BTZ PZ |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Unášecí profil | Šroubováky Pozidriv |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

