



Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 BiTorsion s diamantovým povlakem, Velikost křížové drážky / celková délka: 1/25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675510 1/25
GTIN	4013288191571
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Provedení **BiTorsion** se sníženou tvrdostí v torzní zóně k odpuštění zátěžových špiček = delší životnost. Optimální účinek při použití s rychlovýměnným držákem BiTorsion č. 675030.

S diamantovou povrchovou úpravou profilu pro nízkou vyhazovací sílu, nízký otěr a zvýšenou životnost.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Celková délka	25 mm
Velikost křížové drážky	1
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	851/1 BDC PH
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj