



Sada bitů 61dílná, Typ: KPS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675800 KPS
GTIN	4013288024756
Třída artiklu	63H

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 7 ks vel. 1/25; 15 ks vel. 2/25; 3 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675220 7 ks vel. 1/25; 15 ks vel. 2/25; 3 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 5 ks vel. 1,0×5,5; 1,2×6,5

Rychlospojovací stopka: 1 ks

Technický popis

Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Počet dílů	61
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm

675200 1/25

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm

675200 3/25

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

675220 2/25

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm

675220 1/25

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm

675220 3/25

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou
Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

675200 2/25