

Erdi**Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí malé, Pravořezné, Celková délka: 230mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	764000 230
GTIN	4010220024720
Třída artiklu	73X

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná; břity induktivně kalené. Dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou. Ramena z ocelového plechu, poniklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (HRC 60), břity s ozubením.

Výkon ve stříhu: Plechy do 1,2 mm, V2A plechy do 1,0 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Technický popis

Délka břitů	27 mm
Celková délka	230 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Sada dílů pro opravu nůžek na plech Ideal	764010
---	--------