



## Sada bitů 61dílná, Typ: M



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675900 M
GTIN	4013288102058
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675320 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Č. 675270 po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Č. 675370 po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5

Rychlospojovací stopka: 1 ks

### Technický popis

Bitová šestihránná stopka	C 6,3
---------------------------	-------

Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Počet dílů	61
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 2 mm	675240 2
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 2,5 mm	675240 2,5
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675320 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX27	675350 TX27
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3s kulovou hlavou 6hran 4 mm	675270 4
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 2	675370 2
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3s kulovou hlavou 6hran 5 mm	675270 5
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 3	675370 3
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3s kulovou hlavou 6hran 2,5 mm	675270 2,5
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3s kulovou hlavou 6hran 6 mm	675270 6
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3s kulovou hlavou 6hran 3 mm	675270 3
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 Profil TRI-WING® 4	675370 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25