

Erdi**Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí velmi malé, Pravořezné, Celková délka: 180mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	764050 180
GTIN	4010220031308
Třída artiklu	73X

Popis

Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná; břity induktivně kalené. Dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou. Ramena z ocelového plechu, poniklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 – 62), o **25 % méně vynaložené síly**.

Výkon ve stříhu: Plechy do 1,2 mm, V2A plechy do 1,0 mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Pro nejvyšší rádiusy na obtížně dostupných místech.

Technický popis

Délka břitů	20 mm
Celková délka	180 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky