

Garant**Sada bitů 61dílná****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	676040
GTIN	4045197613349
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a rychlouzávěrem. V otevřené poloze mohou být bity díky velkým mezerám odebírány pohodlně a s dobrou přístupností.

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675105 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675115 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: č. 675125 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: č. 675155 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: po 1 ks vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5

Rychlospojovací stopka: 1 ks č. 675050 vel. 6,3

Technický popis

Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Výška	47 mm
Šířka	85 mm
Délka	127 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Obal	ABS plastový box
Počet dílů	61
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Systémový box Typ 21-1	630320 21-1
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX15	675155 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX10	675155 TX10
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 3 mm	675125 3
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675115 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX7	675155 TX7
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675115 2/25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX8	675155 TX8
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 4 mm	675125 4
Stopka s magnetem / rychlospojkou Stopka 6hran 6,3	675050 6,3
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX40	675155 TX40
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675105 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX9	675155 TX9
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675115 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX20	675155 TX20
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 6 mm	675125 6
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675105 2/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 2 mm	675125 2
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 5 mm	675125 5
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX27	675155 TX27
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX25	675155 TX25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675105 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX30	675155 TX30
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3profil Hex-Plus Šestihran 2,5 mm	675125 2,5
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX5	675155 TX5