

**Erdi****Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí velmi malé, Levořezné, Celková délka: 180mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	764060 180
GTIN	4010220031353
Třída artiklu	73X

## Popis

### Provedení:

Hlava nůžek zápusťkově kovaná; břity induktivně kalené. Dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou. Ramena z ocelového plechu, poniklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce.

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli S (HRC 60 – 62), o **25 % méně vynaložené síly**.

**Výkon ve stříhu:** Plechy do 1,2 mm, V2A plechy do 1,0 mm.

### Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Pro nejužší rádiusy na obtížně dostupných místech.

## Technický popis

Délka břitů	20 mm
Celková délka	180 mm
Způsob použití	Levořezné
Druh produktu	Nůžky