



Sada bitů s ovládacím nástrojem 10-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676060
GTIN	4013288041647
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 675200 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 675220 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,5x4; 1,0x5,5

Rukojeť šroubováku: 1 ks s rychlovýměnným sklíčidlem C/E 6,3

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Označení výrobce	KK 10
Počet dílů	10
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku

Teleskopická čepel zasunutá v rukojeti	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675220 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675200 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675220 1/25