

Garant

Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí zalomené, s nastavením šířky rozevření, Celková délka: 205mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	763040 205
GTIN	4045197600875
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Z nerezové ušlechtilé oceli, s otevírací pružinou.

Kvalitní univerzální nůžky, s ergonomickou 2složkovou rukojetí a měkkou vložkou. S robustním břitem na stříhání drátu do Ø 2,5mm. Možnost nastavení **různých rozevření rukojetí**, díky tomu jsou velmi vhodné pro velké i pro malé ruce.

Zalomený tvar, spodní čelist s jemným ozubením.

Použití:

Mnohostranné použití. Ideální pro tenké plechy, plasty, kůži, lepenku, papír, šňůry, látky atd.

Technický popis

Celková délka	205 mm
Délka břitů	50 mm
Druh produktu	Nůžky