



## Ploché zaoblené kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	712200 160
GTIN	4003773043478
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

S dlouhými úzkými čelistmi s oválně ostrým výběhem. Vložený kloub s chodem bez vůle. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

### Technický popis

Tvar čelistí	rovné
Tvar čelistí	oválně-špičaté
Povrch	černě atramentovaná
Povrch	Hlava leštěná
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Délka čelistí	54 mm
S břitem	ne
Nejiskřící	ne
Rukojeť	Vícesložkový potah

Norma	DIN ISO 5745
Celková délka	160 mm
Materiál	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Materiál	kalené v olejové lázni
Plně izolované	ne
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště