

Garant

Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 160mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713040 160
GTIN	4045197373540
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsněná

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště