

HSS závitníkový bit, Pro závit: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676307 M4
GTIN	4013288119087
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Šestihránná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Technický popis

Délka stopky	14 mm
Stoupání	0,7 mm
Celková délka	36 mm
Pro závit	M4
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS
Toleranční třída	ISO 2 6H
Vrcholový úhel	60 stupeň
Použití při způsobu vrtání	Do 1×D při průchozím otvoru
Druh produktu	Závitníkový bit

